

三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. FA-D-0046 1/2

2008年 9月

表 題	C言語コントローラユニット ダミーコンパクトフラッシュカードの取扱いに関する注意事項
-----	--

適用機種	Q06CCPU-V, Q06CCPU-V-H01
------	--------------------------

三菱シーケンサMELSEC-Qシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

C言語コントローラユニット(Q06CCPU-V, Q06CCPU-V-H01)に、ダミーコンパクトフラッシュカードを使用する場合の注意事項をお知らせします。

1. 注意事項

C言語コントローラユニットにダミーコンパクトフラッシュカードを装着する場合は、出荷時に装着されているダミーコンパクトフラッシュカードを使用してください。

図1のシリアルNo. 表示の上4桁が1008以降の製品に、図2の文字“A”の表示がないダミーコンパクトフラッシュカードを装着した場合、ダミーコンパクトフラッシュカードの取外しが困難になり、コンパクトフラッシュカード装着スロットが破損する可能性があるため、使用しないでください。

シリアルNo. 表示の上4桁が1008以降の製品には、図3の文字“A”の表示があるダミーコンパクトフラッシュカードが出荷時に装着されています。




図1 シリアルNo. 表示 (Q06CCPU-Vの場合)





図2 ダミーコンパクトフラッシュカード
(文字“A”の表示なし)





図3 ダミーコンパクトフラッシュカード
(文字“A”の表示あり)

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクセス・タワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>
 MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドID登録(無料)が必要です。

三菱電機FA機器TEL・FAX技術相談 ※1:土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日
 ※2:ACサーボ、モーション窓口にて対応します
 ※3:春期・夏期・年末年始の休日を除く

●電話技術相談窓口			
対象機種	種	電話番号	受付時間 ^{※1}
MELSEC-Q/QnA/A シーケンサ	シーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111	月曜～金曜 9:00～19:00
	ネットワーク、シリアル コミュニケーションユニット	052-712-2578	
	位置決めユニット ^{※2}	052-712-6607	
	アナログ、温調、温度入力、 高速カウンタユニット	052-712-2579	
MELSOFTシーケンサ プログラミングツール	C言語コントローラ/ MESインタフェースユニット	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
	MELSOFT GXシリーズ	052-711-0037	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSOFT通信支援 ソフトウェアツール	SW□IVD-GPPA/GPPQなど	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
	MELSOFT MXシリーズ		
MELSECバスコンポード	SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど	052-712-2830	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
	Q80BDシリーズなど		
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU	052-712-2830	月曜～金曜 9:00～19:00
	二重化CPU		
	MELSOFT PXシリーズ		
MELSEC Safety	安全シーケンサ(MELSEC-QSシリーズ)	052-712-3079	月曜～金曜 9:00～19:00
GOT表示器	GOT1000/A900シリーズなど	052-712-2417	
	MELSOFT GTシリーズ		

●FAX技術相談窓口			
対象機種	種	FAX番号	受付時間 ^{※1}
上記全対象機種		052-719-6762	9:00～16:00(受信は常時 ^{※3})

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため
 ご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。