

三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. FA-D-0080 1/2

2010年5月発行

表 題 A1SD75P2-S3/A1SD75P3-S3形位置決めユニットの外観変更のお知らせ

適用機種 A1SD75P2-S3/A1SD75P3-S3

三菱シーケンサMELSEC-AnSシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
A1SD75P2-S3/A1SD75P3-S3形位置決めユニットに於いて、表示器部品および一部主要部品の生産中止により、部品を変更いたしましたので、ご了承の程宜しくお願いいたします。


なお、A1SD75P1-S3形位置決めユニットは部品を変更しておりませんので、本テクニカルニュースの対象外となります。

記

1. 変更内容

表示器を17セグメントLEDからLEDモジュールに変更しました。

表示内容、一般仕様、性能仕様、機能は従来品から変更ありません。




2. A1SD75P2-S3/A1SD75P3-S3の対応バージョン

該当機種ハードウェアバージョンを下表に示します。

形名	ハードウェアバージョン
A1SD75P2-S3	K以降
A1SD75P3-S3	J以降

ハードウェアバージョンは、ユニット正面のシールにて確認できます。



三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>
 MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録(無料)が必要です。

三菱電機FA機器 TEL, FAX技術相談

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日
 ※2: ACサーボ、モーション窓口にて対応します
 ※3: 春期・夏期・年末年始の休日を除く

●電話技術相談窓口

対象機種	電話番号	受付時間※1
MELSEC-Q/L/QnA/Aシーケンサ	シーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111
	ネットワーク、シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578
	位置決めユニット ※2	052-712-6607
	アナログ、温調、温度入力、高速カウンタユニット	052-712-2579
	C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-712-2370
MELSOFTシーケンサプログラミングツール	052-711-0037	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSECパソコンボード	052-712-2830	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSEC計装/Q二重化	052-712-3079	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSEC Safety	052-712-2417	月曜～金曜 9:00～19:00
GOT表示器		

●FAX技術相談窓口

対象機種	FAX番号	受付時間※1
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00(受信は常時※3)

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。