

三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. FA-D-0089 1/2

2010年4月発行

表 題 MELSEC-Qシリーズの梱包箱変更のお知らせ

適用機種 MELSEC-Qシリーズ

三菱シーケンサMELSEC-Qシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、MELSEC-Qシリーズの梱包箱の変更をお知らせいたします。
なお、梱包箱の強度や梱包しているユニットの機能、性能に変更はありません。

1. 対象機種と梱包箱のサイズ

機種名	形 名	梱包箱のサイズ	
		変更前	変更後
CC-Link IEコントローラネット トワークユニット	QJ71GP21-SX	170 (H) × 150 (W) × 70 (D) [mm]	145 (H) × 110 (W) × 53 (D) [mm]
Webサーバユニット	QJ71WS96		
アナログ-デジタル変換ユ ニット	Q64AD		
	Q68ADV		
	Q68ADI		
温度入力ユニット	Q64RD		
チャンネル間絶縁パルス入力 ユニット	QD60P8-G		
ロードセル入力ユニット	Q61LD		
C言語コントローラユニット	Q06CCPU-V-H01		
	Q06CCPU-V		
	Q06CCPU-V-B		
Qラージ入力ユニット	QX11L	345 (H) × 222 (W) × 80 (D) [mm]	305 (H) × 205 (W) × 80 (D) [mm]
	QX21L		
Qラージ出力ユニット	QY11AL		
	QY13L		
	QY23L		

2. 変更理由

省資源活動(ISO 14001)の一環として、梱包箱の小型化を行うため。

3. 変更時期

2010年5月生産分より順次切り替えます。

なお、在庫の関係から、新旧梱包箱が流通段階で混在する可能性があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>
 MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録(無料)が必要です。

三菱電機FA機器TEL、FAX技術相談

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日
 ※2: ACサーボ、モーション窓口にて対応します
 ※3: 春期・夏期・年末年始の休日を除く

●電話技術相談窓口

対象機種	電話番号	受付時間※1	
MELSEC-Q/L/QnA/Aシーケンサ	シーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111	
	ネットワーク、シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	
	位置決めユニット ※2	052-712-6607	
	アナログ、温調、温度入力、高速カウンタユニット	052-712-2579	
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-712-2370	月曜～金曜 9:00～19:00	
MELSOFTシーケンサプログラミングツール	MELSOFT iQ Works (Navigator)、MELSOFT GXシリーズ、SW□IVD-GPPA/GPPQなど	052-711-0037	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ、SW□D5F-GSKP/OLEX/XMOPなど	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	052-712-2830	金曜 9:00～17:00
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU、二重化CPU、MELSOFT PXシリーズ	052-712-2830	052-712-3079
MELSEC Safety	安全シーケンサ/安全コントローラ	052-712-3079	052-712-2417
GOT表示器	GOT1000/A900シリーズなど、MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417	月曜～金曜 9:00～19:00

●FAX技術相談窓口

対象機種	FAX番号	受付時間※1
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00(受信は常時※3)

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。