

## マイクロシーケンサMELSEC-F 周辺機器梱包変更のお知らせ

## ■発行

2023年3月

## ■適用機種

MELSEC-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、MELSEC-Fシリーズのオプション品の梱包箱および、付属品の同梱方法を変更いたします。  
なお、梱包している製品の機能、性能は、従来品から変更ございません。

### 1 対象機種・変更内容

品質向上(高温環境下におけるPET材の歪みの低減)のため、下記のとおり梱包箱および、付属品の同梱方法を変更します。


#### 1.1 PET梱包箱小サイズ

対象機種			
品名		形名	
バッテリー		F2-40BL, FX2NC-32BL, FX3U-32BL	
メモ리카セット		FX3U-FLROM-16, FX3U-FLROM-64, FX3U-FLROM-64L, FX3U-FLROM-1M	

変更内容			
項目		変更前	変更後
梱包箱	外形寸法	70(L)×61(W)×18(H) [mm]	100(L)×50(W)×19(H) [mm]
	材質	PET	コートボール
	外観		

FAM-D-0066-A

変更内容			
項目	変更前		変更後
取扱説明書	外形寸法	69(L)×60(W) [mm]	69(L)×60(W) [mm]
	材質	厚紙	上質紙
	同梱方法	PET梱包箱の蓋として併用 	コートボール製梱包箱に同梱 

## 1.2 PET梱包箱中サイズ

対象機種	
品名	形名
増設ケーブル	FX0N-5EC, FX2N-GM-5EC, FX2N-GM-65EC
増設延長ケーブル	FX0N-30EC, FX0N-65EC
シミュレーション用入力スイッチ	FX2C-16SW-C, FX2C-16SW-TB
バッテリー	FX1N-BAT
コネクタ変換アダプタ	FX2N-CNV-BC
機能拡張ボード	FX3U-232-BD, FX3U-422-BD, FX3U-485-BD, FX3U-CNV-BD, FX3U-8AV-BD
ディスプレイモジュール	FX3U-7DM

変更内容			
項目	変更前		変更後
梱包箱	外形寸法	150.5(L)×100(W)×32(H) [mm]	136(L)×100(W)×51(H) [mm]
	材質	PET	段ボール
	外観		
付属品(ネジ)の同梱方法 <sup>*1</sup>	PET梱包箱にマスキングテープにて貼り付け 		PE袋に入れ、段ボール製梱包箱に同梱 

\*1 バッテリー、機能拡張ボードにのみ同梱されています。

FAM-D-0066-A

### 1.3 PET梱包箱大サイズ

対象機種	
品名	形名
通信ケーブル	F2-232CAB-1, FX-232CAB-1, FX-422CAB, FX-422CAB0, FX-20P-CAB, FX-20P-CAB0, FX-20P-CADP
RS-232C/RS-422変換器	FX-232AWC-H
ディスプレイモジュールホルダ	FX3U-7DM-HLD

変更内容			
項目		変更前	変更後
梱包箱	外形寸法	190(L)×140(W)×40(H) [mm]	161(L)×121(W)×51(H) [mm]
	材質	PET	段ボール
	外観		

## 2 切替え時期

梱包箱および、付属品の同梱方法は、2019年10月以降の生産分より順次切り替えます。  
 流通段階で、変更前後の製品が混在する可能性があります。  
 あらかじめご了承ください。お願いいたします。

### 改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2023年3月	発行番号を姫テ-シ-0204から変更しました。

### 商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。  
 本文中で、商標記号(™, ®)は明記していません。

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA
検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー登録無料!**

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 三菱電機FA機器電話

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号※6
自動窓口案内	052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2 8
MELSOFT MailLab	052-712-2370※2	
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ(CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/Ans)	052-711-5111 2→2
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般	MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX)	052-725-2271※3 2→1
ネットワークユニット(CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager	052-712-2578 2→3
MELSOFT統合エンジニアリング環境	iQ Sensor Solution	052-799-3591※2 2→6
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	052-712-2370※2 2→4
WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット	MESインタフェースユニット/高速データローガーユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット	052-799-3592※2 2→5
システムレコーダ	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	
	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ)	052-712-2830※2※3 2→7
	プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ)	
	MELSOFT PXシリーズ	
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	052-712-3079※2※3 2→8
	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3 2→9
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダ	052-799-9495※2 6
SCADA GENESIS64™	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)	052-712-2962※2※5 -
位置決めユニット		052-712-6607 1→2
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ		052-712-5430※4 -

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで  
 ※4：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※5：月曜～金曜の9:00～17:00  
 ※6：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

**⚠ 安全に関するご注意** 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。