

# 三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. PLC-D-449 1/1

2003年1月

表 題 シーケンサの立上げ・保守時の注意事項

適用機種 MELSEC シーケンサ全般

三菱汎用シーケンサMELSEC-A/QnA/Qシリーズに格別の御愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、シーケンサの立上げ・保守時にご注意いただきたい件についてご連絡いたします。

## 記

### 1. ご注意事項

人体に静電気が帯電している状態で、シーケンサおよび接続機器に触れると、ユニットの誤動作や故障の原因となります。

### 2. 対策

シーケンサおよび接続機器に触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。

なお、稼動中設備の点検作業は不測の事態を避けるため、絶縁手袋の着用を推奨いたします。  
(特に乾燥期には、静電気が発生し易い化学繊維系衣類の着用を控えることを推奨いたします。)

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒104-6215 東京都中央区晴海1-8-12 ( オフィスタワーZ棟15階 )	(03)6221-2190
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 ( 北海道ビル )	(011)212-3792
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 ( 三菱電機明治生命仙台ビル )	(022)216-4546
福島支店	〒963-8002 郡山市駅前2-11-1 ( ビッグアイ17階 )	(024)923-5624
関東支社	〒330-6034 さいたま市上野宮原4-0 ( 明治生命さいたま新都心ビルランド アクシス タワー3F )	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市東大通2-4-10 ( 日本生命ビル )	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 ( 横浜ランドマークタワー )	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 ( 金沢パークビル )	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 ( 大名古屋ビル )	(052)565-3314
静岡支店	〒420-0837 静岡市日出町2-1 ( 田中第一ビル )	(054)251-2855
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 ( 矢作豊田ビル )	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 ( 近鉄堂島ビル )	(06)6347-2771
中国支社	〒730-0037 広島市中区中町7-32 ( 日本生命ビル )	(082)248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 ( 日本生命高松駅前ビル )	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 ( 天神ビル )	(092)721-2247

### インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ : <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>  
MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドID登録(無料)が必要です。

### 三菱電機FA機器TEL、FAX技術相談

電話技術相談窓口

: 土・日・祝祭日除く

対 象 機 種	電話番号	受 付 時 間
MELSEC-Q/QnA/A	052-711-5111	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
シーケンサ一般 (ネットワーク/インテリジェント機能ユニット以外)	052-712-2578	
ネットワーク	052-712-2579	
インテリジェント機能ユニット (ネットワーク以外)		
MELSEC-QUTE	052-712-2444	月曜～金曜 9:00～17:00
Q00J/Q000/Q01CPU	052-711-0037	
MELSOFTシーケンサ		
GXシリーズ		
プログラミンツツール		
SW IVD-GPPA/GPPQなど		
MELSOFT通信支援	052-712-2370	
MXシリーズ		
ソフトウェアツール		
MELSECパソコンボード		
A80BDシリーズなど		
AGOT表示器	052-712-2417	
GOT-A900/A800シリーズなど		
MELSOFT GTシリーズ		
MELSEC計装	052-712-2830	
プロセスCPU (Q12PHCPU, Q25PHCPU)		
MELSOFT PXシリーズ		

FAX技術相談窓口

: 土・日・祝祭日除く

対 象 機 種	FAX番号	受 付 時 間
上記全対象機種	052-719-6762	9:00～16:00 (受付は常時)

## 安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため  
ご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。