

三菱小容量 UPS セールスとサービス

No. 005

ラインインタラクティブ方式FREQUPS-Aシリーズ バージョンアップのお知らせ

平素より弊社無停電電源装置をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
FREQUPS-Aシリーズにて、機能向上のためにバージョンアップを実施いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 対象機種

FW-A10L-0.7K~2.2K、FW-A10LR-1.0K~3.0K(-B)

2. バージョンアップ内容

- バッテリー交換時におけるバッテリー劣化情報のリセット方法追加
バッテリーが劣化して、「Battery」LEDが点灯した場合に、従来品でUPS管理ソフト「FREQUSHIP」等を用いない場合には、ホットスワップにてバッテリー交換を行なう必要がありましたが、ホットスワップ以外の方法でバッテリーを交換した場合にも、バッテリー交換後、フロントパネルの操作にてバッテリー劣化情報をクリアし、バッテリーの交換を認識させることができるようになりました。
- 「OFF」ボタン操作時間の変更
「OFF」ボタンの操作時間を1秒→3秒に変更し、誤操作による出力停止を行ないにくくしました。
- フロントパネルの変更
「ON/TEST」ボタンの操作で、警報音のリセットを行なうことができることが明確になるように「ALARM RESET」の表記を追加しました。
- バッテリー劣化検出時の表示変更
セルフテストにてバッテリー劣化を検出した場合の表示を、全点滅表示から「Battery」LEDの点灯へと変更し、バッテリー劣化の確認のため「OFF」ボタンを操作する必要がなくなりました。

3. バージョンアップ対応品の識別方法

本バージョンアップ品は、UPS本体の定格名板および梱包の名板に記載されているSERIAL(製造番号)の2~3文字目が下表のように、「31」以降となります。

また、フロントパネルの「ON/TEST」表記の下に「ALARM RESET」の文字が追加されます。


形式	SERIAL(製造番号)	形式	SERIAL(製造番号)
FW-A10L-0.7K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10L-1.4K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降
FW-A10L-1.0K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10L-2.2K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降
FW-A10LR-1.0K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10LR-1.0K-B	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降
FW-A10LR-1.4K	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10LR-1.4K-B	C 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降
FW-A10LR-2.2K	G 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10LR-2.2K-B	D 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降
FW-A10LR-3.0K	G 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降	FW-A10LR-3.0K-B	D 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以降

定格名板.

03年1月
□ 3 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
記号 年 月 管理番号
SERIAL(製造番号)

SERIALはこのように記号1文字と製造年月2文字、管理番号6文字で構成されています

梱包名板例.



4. 製品切替時期

各製品とも2003年1月工場生産分より対応いたします。

発行 日付	2002年12月	件 名	ラインインタラクティブ方式 FREQUPS-Aシリーズ バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	----------	--------	---	--