

三菱グラフィック オペレーションターミナル テクニカルニュース

No. GOT-D-0027 1/2
2009年11月発行

表 題 GT16 タッチ検出モードの性能向上にともなう機能バージョンアップのお知らせ

適用機種 GOT1000シリーズ

三菱グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、ご愛顧いただいておりますGOT1000シリーズ GT16の一部機種にて、機能バージョンをアップいたしました。これにともない、対象の機種・機能バージョンをお使いの場合は、ご使用の作画ソフトウェアのバージョンアップが必要となります。

GOTの形名・機能バージョンをご確認の上、対象の機種・機能バージョンをご使用の場合は、対応した作画ソフトウェアにバージョンアップをお願いいたします。

1. 機能バージョンのアップ内容

本体の機能「タッチ検出モード」の「誤入力低減」選択時における誤入力の検出精度を向上。

2. 対象の機種・機能バージョンと対応した作画ソフトウェアバージョン

形名	機能バージョン	作画ソフトウェアバージョン
GT1695M-XTBA	B以降	GT Designer2/GT Works2 Version2.93X以降
GT1695M-XTBD		
GT1685M-STBA		
GT1685M-STBD		

* 上記対象機種において機能バージョンがB以降の場合は、2.92W以前の作画ソフトウェアバージョンには対応しておりません。データ転送時に「GOTタイプが違います」とエラーメッセージが表示されます。


* 上記対象機種において機能バージョンAの場合は、特に制約はございません。

* 作画ソフトウェアGT Works3においては、制約はございません。


3. 機能バージョンの識別方法

GOTの機能バージョンを確認する方法として、下記の2つの方法があります。

(1) GOT梱包箱のラベル表示(例)



(2) GOT本体の定格銘板(GOT本体背面)表示(例)



機能バージョン

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	さいたま市中央区新都心1-2 (野放山生命さいたま新都心ビルランドアクシスタワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2882
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機FA機器TEL/FAX技術相談 ※1:土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日
※2:ACサーボ、モーション窓口にて対応します
※3:春期・夏期・年末年始の休日を除く

対象機種	電話番号	受付時間※1
GOT表示器 GOT1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417	月曜～金曜 9:00～19:00
FGOT/DU表示器 GOT-F900シリーズなど	052-725-2271	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSEC-FX/F シーケンサ全般(下記以外)	052-711-5111	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSEC-Q/QnA/A シーケンサ ネットワーク/シリアル コミュニケーションユニット	052-712-2578	
位置決めユニット※2	052-712-6607	
アナログ、温調、温度入力、 高速カウンタユニット	052-712-2579	
C言語コントローラ/ MESインタフェースユニット/ 高速データロガーユニット	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSOFTシーケンサ プログラミングツール MELSOFT GXシリーズ SWC IVD-CPPA/GPPQなど	052-711-0037	月曜～金曜 9:00～19:00
MELSOFT通信支援 ソフトウェアツール SWC D5P-CSPK/OLEX/YMOPなど	052-712-2370	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSECバスコンポード Q80BDシリーズなど		
MELSEC計装/Q二重化 プロセスCPU 二重化CPU	052-712-2830	
MELSOFT PXシリーズ		
MELSEC Safety 安全シーケンサ/安全コントローラ	052-712-3079	
ACサーボ MELSERVOシリーズ	052-712-6607	月曜～金曜 9:00～19:00
モーション コントローラ MELSOFT MTシリーズなど		
インバータ FREQROLシリーズ	052-722-2182	

対象機種	FAX番号	受付時間※1
上記全対象機種	052-719-6762	9:00～16:00(受信は常時※3)

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>
MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドID登録(無料)が必要です。