

[発行番号] 姫テ - シ -0123B

[表 題] MELQIC IU2 シリーズ用アプリケーション開発環境 『IU Developer』 生産中止のお知らせ

[発 行] 2013 年 7 月 (2015 年 11 月改訂 B 版)

[適用機種] MELQIC IU2 シリーズ IU Developer

三菱データ収集アナライザ MELQIC IU2 シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ご愛顧いただきましたデータ収集アナライザ MELQIC IU2 シリーズ用アプリケーション開発環境 (プログラミングソフトウェア) 『IU Developer』 を下記理由により生産中止とさせていただきますことになりました。

これに伴いまして、代替ソフトウェアを紹介させていただきますのでご検討の程よろしくお願い申し上げます。

記

1. 生産中止ソフトウェア

IU2 シリーズ用アプリケーション開発環境 (プログラミングソフトウェア)

・IU Developer

2. 生産中止時期

受注締め切り 2013 年 8 月末日

3. 生産中止理由

IU1 シリーズ用の IU Developer2 に、IU2 シリーズ用の IU Developer が収録されているため、IU Developer 単品は生産中止とさせていただきます。

4. 修理対応

修理対象外となりますので、ご了承願います。

5. 生産中止ソフトウェアおよび代替ソフトウェア一覧

| | 生産中止ソフトウェア | | 代替ソフトウェア | 備考 |
|-------|--------------|---|---------------|--|
| 製品名 | IU Developer | ➔ | IU Developer2 | IU Developer2 は IU2 シリーズに非対応のため、同一 CD-ROM 内に収録の IU Developer をご使用ください。 |
| 形名コード | 003231 | | 003239 | |
| 形名 | SW1DNC-IUDEV | | SW1DNC-IUDE2 | |

[発行番号] 姫テ - シ -0123B

改訂履歴

| 副番 | 発行年月 | 改訂内容 |
|----|----------|-----------------|
| A | 2013年7月 | 初版作成 |
| B | 2015年11月 | お問い合わせ先の記載内容を更新 |

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

| | | |
|-------|---|---------------|
| 本社 | 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル) | (03)3218-6760 |
| 北海道支社 | 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル) | (011)212-3794 |
| 東北支社 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル) | (022)216-4546 |
| 関東支社 | 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシスタワー34F) | (048)600-5835 |
| 新潟支社 | 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル) | (025)241-7227 |
| 神奈川支社 | 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー) | (045)224-2624 |
| 北陸支社 | 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) | (076)233-5502 |
| 中部支社 | 〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー) | (052)565-3314 |
| 豊田支社 | 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル) | (0565)34-4112 |
| 静岡支社 | 〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25(エスパティオビル) | (054)202-5630 |
| 関西支社 | 〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA) | (06)6486-4122 |
| 中国支社 | 〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) | (082)248-5445 |
| 四国支社 | 〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル) | (087)825-0055 |
| 九州支社 | 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) | (092)721-2247 |

三菱 FA
検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

| 対象機種 | 電話番号 | 対象機種 | 電話番号 | |
|---|--|---|------------------|------------------|
| MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般(下記以外) | 052-711-5111 | MELSERVOシリーズ | 052-712-6607 | |
| MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般 | 052-725-2271*2 | 位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ) | | |
| ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット | 052-712-2578 | シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ) | | |
| アナログユニット/温調ユニット | 052-712-2579 | モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ) | | |
| MELSOFT シーケンサプログラミングツール | MELSOFT GXシリーズ SW□□JVD-GPPA/GPPQなど | C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCCF)/ボジションボード | | |
| MELSOFT 統合エンジニアリング環境 | MELSOFT iQ Works(Navigator) | MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ | | |
| MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール | MELSOFT MXシリーズ SW□□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど | センサレスサーボ | | 052-722-2182 |
| MELSEC/パソコンボード | Q80BDシリーズなど | インバータ | | 052-722-2182 |
| C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット iQ Sensor Solution | | 三相モータ | | 0536-25-0900*3*5 |
| | | ロボット | | 052-721-0100 |
| MELSEC計装/Q二重化 | プロセッサCPU 二重化CPU | 電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ | 052-712-5430*3*6 | |
| | MELSOFT PXシリーズ | データ収集アナライザ | 052-712-5440*3*6 | |
| MELSEC Safety | 安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) | 低圧開閉器 | 052-719-4170 | |
| | 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) | 低圧遮断器 | 052-719-4559 | |
| 電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット | QE8□シリーズ | 電力管理用計器 | 052-719-4556 | |
| | GOT-F900/DUシリーズ | 省エネ支援機器 | 052-719-4557*2*3 | |
| 表示器 | GOT2000/1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ | 小容量UPS(5kVA以下) | 052-799-9489*3*4 | |

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 ※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：金曜は17:00まで ※3：土曜・日曜・祝日を除く ※4：月曜～金曜の9:00～17:00
 ※5：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6：受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

| 対象機種 | FAX番号 |
|--------------------------------|----------------|
| 電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ) | 084-926-8340 |
| 三相モータ225フレーム以下 | 0536-25-1258*7 |
| 低圧開閉器 | 0574-61-1955 |
| 低圧遮断器 | 084-926-8280 |
| 電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下) | 084-926-8340 |

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30(祝日・当社休日を除く)

⚠ 安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。