

[発行番号] 姫テ-シ-0164A
[表題] 改正中国RoHS対応マークの製品への表示追加のお知らせ
[発行] 2016年6月
[適用機種] MELQIC IU1, IU2シリーズ


三菱データ収集アナライザ MELQIC IU1, IU2シリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、改正中国RoHS(『电器电子产品有害物质限制使用管理办法』)に対応したマークを、製品に表示いたします。
なお、本変更に伴う製品の一般仕様、性能仕様、機能、および外形寸法は従来品から変更ありません。

1. 変更理由

改正中国RoHS(『电器电子产品有害物质限制使用管理办法』)が公表(2016年1月21日発布)され、2016年7月1日生産分以降、製品に改正中国RoHSに対応したマークを表示します。

2. 変更内容

製品に改正中国RoHS対応マークを追加いたします。

製品	対応マーク
制限値を超える部品を含む製品への表示 ・環境保護使用期限標識を製品に表示します。(右記参照) ・有害物質の名称及び含有量の表(中文)を製品に添付します。	
制限値を超える部品を含まない製品への表示 ・eマークを製品に表示します。(右記参照)	

マーク表示位置や記載内容は機種により異なります。

3. 対象機種

MELQIC IU1, IU2シリーズが対象となります。

4. 切替え時期

2016年7月生産分より対応していきます。

流通段階で、変更前後の製品が混在する可能性があります。ご了承のほどお願いいたします。

[発行番号] 姫テ-シ-0164A

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2016年6月	初版作成

[発行番号] 姫テ-シ-0164A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクセス・タワー 34F)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
静岡支店	〒422-8067	静岡市駿河区南町14-25(エスパティオビル)	(054) 202-5630
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA
検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサー一般	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサー全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
MELSOFTシーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ	C言語コントローラ	
MELSOFT統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works (Navigator)	インタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード	
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ	
MELSEC iQセンサーボード	Q80BDシリーズなど	センサレスサーボ	
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット		インバータ	
iQ Sensor Solution		三相モータ	
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)	ロボット	052-721-0100
	二重化CPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*3*5
	MELSOFT PXシリーズ	データ収集アナライザ	052-712-5440*3*5
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	低圧開閉器	052-719-4170
	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	低圧遮断器	052-719-4559
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ	電力管理用計器	052-719-4556
	GOT-F900/DUシリーズ	省エネ支援機器	052-719-4557*2*3
	GOT2000/I000/A900シリーズなど	小容量UPS (5kVA以下)	052-799-9489*3*6
表示器	MELSOFT GTシリーズ		

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 ※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：金曜は17:00まで ※3：土曜・日曜・祝日を除く ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
 ※5：受付時間9:00～17:00 ※6：月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

⚠ 安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。