

三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. FA-D-0143 1/2

2012年 9月発行

表 題 MELSEC-WSシリーズ安全入出力ユニットMS LED表示仕様変更のお知らせ

適用機種 WSO-XT1084202, WSO-XTD180202

三菱安全コントローラMELSEC-WSシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

MELSEC-WSシリーズ安全入出力ユニットのバージョンアップにより、MS LEDの表示仕様が変更となりますので、ご連絡いたします。

MELSEC-WSシリーズ安全入出力ユニットのMS LEDの表示仕様変更内容を下記に示します。

MS LED	意味	
	表示仕様変更前 (ファームウェアV1. xx. 0*)	表示仕様変更後 (ファームウェアV2. xx以降*)
※赤/緑(1Hz)	無効な設定	回復可能な外部エラー
※赤(1Hz)	回復可能な外部エラー	無効な設定

※赤/緑(1Hz) : 赤色LEDと緑色LEDが交互に点滅する

※赤(1Hz) : 赤色LEDが点滅する

*1 : ファームウェアバージョンは、MELSEC-WSユニットの型式ラベルのSoftware version欄に記載してあります。

また、MS LEDの表示仕様の変更は、以下のマニュアルに反映されております。

- ・安全コントローラユーザーズマニュアル (詳細編) SH-080852-E
- ・安全コントローラ安全入出力ユニットユーザーズマニュアル (ハードウェア編) IB-0800444-F

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒451-8522	名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器 TEL, FAX技術相談

● 電話技術相談窓口

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日
 ※2: ACサーボ、モーション窓口にて対応します
 ※3: 春期・夏期・年末年始の休日を除く

対象機種	電話番号	受付時間※1
MELSEC-Q/L/QnA/Aシーケンサ	シーケンサー一般 (下記以外)	052-711-5111
	ネットワーク、シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578
	位置決めユニット、シンプルモーションユニット ※2	052-712-6607
	アナログ、温調、温度入力、高速カウンタユニット	052-712-2579
	C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-712-2370
電力計測ユニット (QE8口)	052-719-4557	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSOFT統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works (Navigator)	052-712-2370
MELSOFTシーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ、SW□IVD-GPPA/GPPQなど	052-711-0037
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ、SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど	052-712-2370
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	052-712-2370
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU、二重化CPU、MELSOFT PXシリーズ	052-712-2830
MELSEC Safety	安全シーケンサ/安全コントローラ	052-712-3079
GOT表示器	GOT1000/A900シリーズなど、MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417

● FAX技術相談窓口 三菱電機FAサイトの仕様・機能に関するお問い合わせもご利用ください。
 なお、お急ぎの場合は、お手数ですが、上記電話技術相談窓口までご相談ください。

対象機種	FAX番号	受付時間※1
上記対象機種 (電力計測ユニット (QE8口) を除く)	052-719-6762	9:00～16:00 (受信は常時※3)
電力計測ユニット (QE8口)	084-926-8340	9:00～15:00 (受信は常時※3)

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。